

ペール缶ミキサー

LINAX

MX-1 (容器回転型)

水性硬質ウレタンなどの高粘度材から
ポータブルミキサーを使用した
低・中粘度材まで一台で対応

| | |
|----------|----------------------------------|
| 全長×全幅×全高 | 567×400×995mm |
| 総質量 | 43kg |
| 容器回転数 | 0~60 min ⁻¹ (変速可能) |
| 容器回転方向 | 正回転(時計回り) |
| タイマー機能 | デジタル(秒数単位設定) (メモリー機能) |
| モーター出力 | 400W(インバーター制御) |
| 電源ケーブル | 2.0mm ² ×3芯×10m |
| 電源 | AC100V(9A以下) |
| 対応容器 | 20Lテーパーペール缶 (ストレートペール缶にも対応可能) |

※ホースφ38×2.5mはオプションです。



1. 低床設計にすることで、ペール缶の取り出しが楽にできます
2. 集じんフードを標準装備
3. ペール缶の固定方法はキャッチクリップによるワンタッチ化
4. 攪拌角度が変更可能
5. デジタルタイマー設定により設定時間での連続運転が可能
6. 現場での移動を楽にする大型後輪ホイール(Φ200mm)と足掛け部の設置
7. ポータブルミキサーと容器回転の組合せ運転による水性硬質ウレタンの流し延べ工法に対応 (オプション)
(対応機種:リョービPM1011、PMT-1362A)
8. ポータブルミキサーと容器回転の動きを連動化(非連動も可能)

| ポータブルミキサーASSY | | スタンド | 固定羽根 | ツインスクリュー／イージーアダプター | |
|---------------|--------------------------|-----------|------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| メーカー | リョービ | 取付可能 | 交換部品 | ①18-150 | 材料18kg向け、スクリューサイズφ150mm |
| 型式 | PMT-1362A | ポータブルミキサー | | ②18-100 | 材料18kg向け、スクリューサイズφ100mm |
| 回転数 | 低速600min ⁻¹ | PMT-1362A | | ③12-150 | 材料12kg向け、スクリューサイズφ150mm |
| | 高速1,300min ⁻¹ | PM1011 | | ④12-100 | 材料12kg向け、スクリューサイズφ100mm |
| 質量 | 3.0kg | 質量:2.3kg | | ⑤イージーアダプター | ツインスクリューワンタッチ取付ツール |



ツインスクリュー
※4種類あります。
詳細は下記参照してください。

イージーアダプター
(スクリューをワンタッチ取付)



固定羽根が
摩耗した際に
ボルトで調節可能



初回時のタイマー設
定で、2回目以降の
設定は不要。
(押しボタン式)



ボリュームダイヤルで
回転速度の調整が可能

集じんフードを標準装備

ポータブルミキサーでの
使用の際、倒して使用

ペール缶の固定方法は
キャッチクリップによる
ワンタッチ化
底床設計の為他社商品より
低い位置で固定され、
ペール缶の抜き取りが容易

アジャストフットの高さを
調整することで機械本体を
傾斜させることができます。



コンセントを設けた事で
ポータブルミキサーとの連動
が可能
(非連動コンセントもあり)
※別途L-1・V-1
集じん機との連動も可能
※AC100V-10A以下

ポータブルミキサー-ASSY

スタンド

上下左右稼働式

集じん機
L-1-100V/V-1-100Vとの
連結が可能
※N-2/V-2との連結も可能ですが、
吸引力が強い為集じんフードが潰れる可能性があります。



株式会社 **ライナックス**

ver. 201602

<http://www.linax.co.jp> E-mail: linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6
西日本営業部 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-19-32-1

Tel. 04-2946-5211
Tel. 06-6337-8231

Fax. 04-2946-5212
Fax. 06-6337-8191

フリーダイヤル 0120-15-1811
フリーダイヤル 0120-60-8231